

UEGM 25 - 电子模块外壳

2792015

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792015>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电子模块外壳，用于接插PCB，每侧带3个螺钉连接或6个滑插式连接



商业数据

订货号	2792015
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHCCB
产品关键代码	ACHCCB
目录页面	页码724 (C-1-2013)
GTIN	4017918072520
单件重量（含包装）	57.2 g
单件重量（不含包装）	57.2 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	壳体
外壳类型	电子模块壳体
壳体系列	UEGM
产品系列	UEGM
类型	带连接系统，封闭式壳体
位数	6
针距	5 mm
行数	1
型号	整个壳体每侧配备3个螺钉连接
针脚排列	直线排列


电气特性

额定电压 U_N	500 V (电压和电流值受印刷线路板的配置影响。)
额定电流 I_N	10 A

连接数据

连接方式	螺钉连接
------	------

尺寸

尺寸图	
宽度	25 mm
结构高度	85.5 mm
NS 35/7,5高度	85.5 mm
深度	79 mm
长度	79 mm
针距	5 mm

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级，符合UL 94	V2
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件

UEGM 25 - 电子模块外壳



2792015

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792015>

环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C
----------	-------------------

安装

安装类型	DIN导轨安装
针脚排列	直线排列

UEGM 25 - 电子模块外壳


2792015

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792015>



图纸

尺寸图




UEGM 25 - 电子模块外壳

2792015

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792015>




尺寸图



UEGM 25...和UEGM 27,5-SMD外壳可安装1个PCB , 6位或12位 (FS/FS)

尺寸图




UEGM 25 - 电子模块外壳

2792015


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792015>



剖视图



示意图



UEGM 25 - 电子模块外壳

2792015
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792015>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792015>

 cULus认证 认证ID: E60425-19770427				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	10 A	30 - 12	-
使用组 D	300 V	10 A	30 - 12	-

UEGM 25 - 电子模块外壳

2792015

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792015>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190501

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UEGM 25 - 电子模块外壳

2792015
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792015>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn