

G-INS-PG48-M68N-PNES-LG - 电缆密封



1424494
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424494>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆密封，螺钉连接材料: PA，应用: 标准，电缆外径 34 mm ... 44 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: Pg48，颜色: 浅灰RAL 7035

优势

- 塑料材料符合UL 746C f1

商业数据

订货号	1424494
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7DCX
产品关键代码	AF7DCX
目录页面	页码687 (C-2-2019)
GTIN	4055626373249
单件重量（含包装）	101.4 g
单件重量（不含包装）	101.4 g
原产地	TR

技术数据


安装

组装说明	1) 以正确的扭矩将螺钉连接支架安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母
------	--

产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	标准
导线数	1
制造厂家	BIMED
制造商分配	BS-20
屏蔽	无

尺寸

尺寸图	
长度	68 mm
连接螺纹长度	14 mm
孔径	59.4 mm ... 59.7 mm
接合螺母扳手规格	65 mm
扳手规格, 支架	65 mm
六边形角度尺寸	72.2 mm
连接侧螺纹类型	Pg48

连接数据

紧固扭矩	20 Nm ±1 Nm (接线螺母)
	14 Nm (支持)

材料规格

颜色	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级, 符合UL 94	V2
密封材料 电缆密封件	CR
螺钉连接材料	PA

电缆/电线

电缆外径 电缆1	34 mm ... 44 mm
电缆外径	34 mm ... 44 mm (用于UL 514 B)

环境和真实条件

G-INS-PG48-M68N-PNES-LG - 电缆密封



1424494

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424494>

环境条件

保护等级	IP66
	IP68 (5 bar / 0.5 h)
壳体等级 (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

G-INS-PG48-M68N-PNES-LG - 电缆密封


1424494

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424494>



图纸

尺寸图



尺寸图

1424494

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424494>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424494>

**DNV**
认证ID: TAE00003VWX

**CSA**
认证ID: 115116

**UL认证**
认证ID: E199260

**cUL Listed**
认证ID: E199260

cULus Listed

1424494

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424494>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn