



Protection en manutention

# ULTRANE 553



EN 388  
  
4121X

Dexterité EN ISO  
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



L'incontournable pour les manipulations fines en environnement sale et huileux

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Finesse du gant : extrême sensibilité tactile et grande précision des gestes



### Durabilité

- Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion
- Revêtement nitrile résistant aux salissures grasses, huileuses



### Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Bénéfices additionnels

- Disponible en emballage pour distributeur automatique



### Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

## INDUSTRIES

- Construction: Peintres / Décorateurs
- Construction: Métalliers / Serruriers
- Industrie automobile
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire
- Collectivité: Interventions Techniques

## APPLICATIONS

- Préparation de surfaces
- Manipulation pose de structures métalliques
- Vissage et boulonnage
- Tri de petites pièces
- Fabrication de pompes
- Petits travaux de maintenance
- Montage de précision
- Conditionnement
- Petits travaux de maintenance générale



Protection en manutention

# ULTRANE 553

## ( LÉGENDES )

|       |                                        |     |     |     |                                         |
|-------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| EN388 | DANGERS MÉCANIQUES                     |     |     |     |                                         |
|       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) |     |     |     |                                         |
| 4     | 1                                      | 2   | 1   | X   |                                         |
| 0-4   | 0-5                                    | 0-4 | 0-4 | A-F | P                                       |
|       |                                        |     |     |     | Protection contre les chocs (optionnel) |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la perforation             |
|       |                                        |     |     |     | Résistance au déchirement               |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la coupure                 |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à l'abrasion                 |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Support tricoté sans couture |
| Jauge                                                                                                  | 13                           |
| Finition extérieure                                                                                    | Dos aéré                     |
| Matière                                                                                                | Nitrile                      |
| Caractéristique manchette                                                                              | Poignet tricot               |
| Couleur                                                                                                | Noir, Gris                   |
| Longueur (cm)                                                                                          | 22-26                        |
| Tailles                                                                                                | 5 6 7 8 9 10                 |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.1E+10 Ω                    |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 4.1E+10 Ω                    |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>10 paires/sachet<br>100 paires/carton |
|-----------|---------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1657 Update 02-11/04/23
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE