




KSR16-L0-08-10-16-22

Pignon tendeur de chaîne

Pignons tendeurs de chaînes KSR..-L0..-22,
pignon en matière plastique

Information technique



dimensions principale & données de performance

d	16,2 mm	Alésage
d	0,1 mm	Tolérance supérieure
d	0 mm	Tolérance basse
C 1	7 mm	Épaisseur roue dentée
D 0	65,1 mm	Diamètre primitif (denture)
D k	70,5 mm	Diamètre extrémité (denture)
≈m	0,097 kg	Poids

Cotes de montage

p	≈ 12,7 mm	Roue dentée
z	16	Nombre de dents
	x	Chaîne ISO
	x	Chaîne ANSI

Dimensions

C 2	1,1 mm	Largeur du chanfrein
D	40 mm	Diamètre extérieur
C	18,1 mm	Largeur, bague extérieure
R	48 mm	Diamètre du talon roue dentée
B	18,3 mm	Largeur bague intérieure