

Fiche technique du produit

Spécifications



APC NetShelter - Cordon d'alimentation - Prises C20 et IEC309 - 16A - 2,5m

AP9899

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Ce câble permet de relier une prise IEC C19 à un connecteur IEC 309-16 A. Il peut servir à enficher une prise 16 A IEC 309 dans un PDU rackable disposant de prises IEC C19.
--------------	--

Principales

Type de produit ou équipement	Cordon d'alimentation
Type de connexion entrée	CEI 60320 C20
Longueur de câble	2,4 m

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	95 mm
Largeur	292 mm
Profondeur	95 mm
Poids du produit	0,5 kg
Montage préconisé	No preference
Mode de montage	Non montable en rack

Entrée

Courant de ligne max	16 A
Limites du courant d'entrée	16 A

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	1 CEI 60309 16 A 2P + T
---------------------------------	-------------------------

Conformité

Certifications du produit	VDE
---------------------------	-----

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...40 °C
Humidité relative	20...80 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante pour le stockage	10...30 °C
Humidité relative de stockage	20...80 %

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Altitude de stockage	0...15240 m
----------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,2 cm
Largeur de l'emballage 1	30,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	0,609 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	25,4 cm
Largeur de l'emballage 2	32,2 cm
Longueur de l'emballage 2	53,2 cm
Poids de l'emballage 2	6,12 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	10
Hauteur de l'emballage 3	143,99 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	6,12 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	32 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	29 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.9 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	30
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.