




Données techniques

NKX10T2Z

Roulements combinés

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	10 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre	10 mm
D - Diamètre Extérieur	19 mm
D2 - Diamètre extérieur flasque de butée	25 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	23 mm
C1 - Hauteur de butée	9 mm
C2 - Position trou	6,5 mm
a - Diamètre d'appui butée	19,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
Classe de précision	P0
Masse	0,039 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	5450000 mN
Ca - Capacité charge axiale dynamique	10000000 mN
C0r - Capacité charge statique	6450000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	14000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	40200 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	57000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K



DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	18 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	0,3 mm

