

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	TeSys F
Gamme	TeSys
Fonction produit	Contacteur
Nom du produit	TeSys F
Nom abrégé de l'appareil	LC1F
Application du contacteur	Commande du moteur Charge résistive

### Complémentaires

Catégorie d'emploi	AC-4 AC-3 AC-1
Description des pôles	3P
Composition des pôles	3F
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 1000 V CA 50/60 Hz <= 460 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi	200 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-1 115 A (<= 55 °C) à <= 440 V CA AC-3
Puissance moteur kW	55 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz AC-3 59 kW à 415 V CA 50/60 Hz AC-3 59 kW à 440 V CA 50/60 Hz AC-3 75 kW à 500 V CA 50/60 Hz AC-3 65 kW à 1000 V CA 50/60 Hz AC-3 18.5 kW à 400 V CA 50/60 Hz AC-4 80 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3 30 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz AC-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
Catégorie de surtension	III
[Ith] courant thermique conventionnel	200 A à <= 40 °C
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms	1150 A CA se conformer à IEC 60947-4-1
Pouvoir assigné de coupure	920 A se conformer à IEC 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	1100 A <= 40 °C 10 s 640 A <= 40 °C 30 s 520 A <= 40 °C 1 min 400 A <= 40 °C 3 min 320 A <= 40 °C 10 min
Calibre du fusible à associer	125 A aM à <= 440 V 200 A gG à <= 440 V
Impédance moyenne	0,37 mOhm à 50 Hz - Ith 200 A
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V se conformer à IEC 60947-4-1 1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle	15 W AC-1 5 W AC-3
Mode de raccordement	Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 95 mm <sup>2</sup> Circuit de puissance : bornes à anneau 1 câble(s) 95 mm <sup>2</sup> Circuit de puissance : barre 2 x (20 x 3 mm) Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Couple de serrage	Circuit de puissance : 10 N.m
Support de montage	Platine

Robustesse mécanique	Vibrations contacteur fermé 6 Gn, 5 à 300 Hz Chocs contacteur ouvert 9 Gn pour 11 ms Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms
Hauteur	162 mm
Largeur	163,5 mm
Profondeur	171 mm
Poids	3.83 kg
Code de comptabilité	LC1F

## Environnement

Normes	IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 EN 60947-1 EN 60947-4-1 JIS C8201-4-1
Certifications du produit	CSA ABS UL DNV LROS (Lloyds register of shipping) RMRoS CB RINA BV
Degré de protection IP	IP2x face avant avec protecteurs (Commandé séparément) se conformer à IEC 60529 IP2x face avant avec protecteurs (Commandé séparément) se conformer à VDE 0106
Traitement de protection	TH
Température de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-60...80 °C
Température ambiante autour de l'appareil	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement en fonction de la température

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0843 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil Environnemental Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Disponible <a href="#">Manuel De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------