




Alimentation connecteur

Power Supply 24VDC/1.0A/ww



- 1 câble de raccordement M12
- 2 Alimentation
- 3 connecteur EU
- 4 connecteur USA
- 5 connecteur AUS
- 6 connecteur UK



Données électriques		
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Plage de tension d'entrée AC	[V]	100...240
Tension de sortie DC	[V]	24
Classe de protection		II
Nombre de circuits de sortie		1
Ondulation résiduelle max.	[mV]	240



Alimentation connecteur

Power Supply 24VDC/1.0A/ww

Rendement (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)	[%]	86,2
Courant d'entrée (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)	[A]	1

Sorties

Courant de sortie total	[A]	1
-------------------------	-----	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...40
Température de stockage	[°C]	-20...85
Indice de protection		Connecteur M12: IP69K

Données mécaniques

Poids	[g]	254,5
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	93,5 x 46 x 35,8
Matières		boîtier: plastique noir

Accessoires

Fourniture		adaptateurs secteur: 1, EU
		1, UK
		1, USA
		1, AUS


Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé



1	L+
2	n.c.
3	L-
4	n.c.
5	n.c.