


UT 4-QUATTRO HV RD - 4导线通用接线端子



3048849
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048849>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



4导线通用接线端子，标称工作电压: 1000 V，额定电流: 32 A，连接量: 4，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 4 mm²，横截面: 0.14 mm² - 6 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

商业数据

订货号	3048849
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1113
产品关键代码	BE1113
目录页面	页码55 (NTK-2012)
GTIN	4046356517584
单件重量 (含包装)	18.051 g
单件重量 (不含包装)	16.711 g
原产地	CN

UT 4-QUATTRO HV RD - 4导线通用接线端子



3048849
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048849>

技术数据

产品属性

产品类型	多导线端子
产品系列	UT
连接量	4
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W

连接数据

每层的连接数量	4
额定横截面	4 mm²
螺纹	M3
紧固扭矩	0.6 ... 0.8 Nm
剥线长度	9 mm
塞规	A4
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 6 mm²
横截面 AWG	26 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 6 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 1.5 mm²
标称电流	32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
最大负载电流	37 A (对于6mm² 的导线, 所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流)
额定电压	1000 V
额定横截面	4 mm²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEx)

标识	Ⓔ II 2 GD Ex eb IIC Gb
----	------------------------

UT 4-QUATTRO HV RD - 4导线通用接线端子



3048849

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048849>

工作温度范围	-60 °C ... 110 °C
Ex认证附件	3048852 D-UT 4-QUATTRO HV
	3047109 DS-UT 2,5/4
	1212587 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
	3022276 CLIPFIX 35-5
桥接列表	插拔式桥接件 / FBS 2-6 / 3030336
	插拔式桥接件 / FBS 3-6 / 3030242
	插拔式桥接件 / FBS 4-6 / 3030255
	插拔式桥接件 / FBS 5-6 / 3030349
	插拔式桥接件 / FBS 10-6 / 3030271
	插拔式桥接件 / FBS 20-6 / 3030365
桥接数据	27 A (4 mm ²)
防爆温度上升	40 K (27 A / 4 mm ²)
用于使用桥接件进行桥接	550 V
- 不相邻的接线端子之间桥接	352 V
额定绝缘电压	500 V
输出	(永久)

Ex等级 常规

标称工作电压	550 V
额定电流	27 A
最大负载电流	32 A
接触电阻	0.6 mΩ

Ex 连接数据 概述

扭矩范围	0.6 Nm ... 0.8 Nm
额定横截面	4 mm ²
额定接线容量AWG	12
刚性接线容量	0.14 mm ² ... 6 mm ²
接线容量AWG	26 ... 10
柔性接线容量	0.14 mm ² ... 6 mm ²
接线容量AWG	26 ... 10
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
2根横截面相同的导线，AWG刚性	26 ... 16
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
2根横截面相同的导线，AWG柔性	26 ... 16

尺寸

宽度	6.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	65.4 mm
NS 35/7,5深度	50 mm
NS 35/15深度	57.5 mm

材料规格

UT 4-QUATTRO HV RD - 4导线通用接线端子



3048849
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048849>

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	125 °C

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	9.8 kV
结果	已通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 4 mm²	0.48 kA
短时耐受电流 6 mm²	0.72 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	2.2 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 32/NS 35
测试力设定值	1 N
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 (+/- 2) rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.14 mm² / 0.2 kg
	4 mm² / 0.9 kg
	6 mm² / 1.4 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

UT 4-QUATTRO HV RD - 4导线通用接线端子



3048849

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048849>

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	$6.12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C ()
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 4-QUATTRO HV RD - 4导线通用接线端子



3048849

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048849>

图纸

电路图



UT 4-QUATTRO HV RD - 4导线通用接线端子



3048849

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048849>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048849>

	IECEE-CB方案 认证ID: DE1-62912			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	1000 V	-	-	- 4

	VDE绘图认证 认证ID: 40040772			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	1000 V	32 A	-	0.14 - 6

	EAC Ex 认证ID: KZ 7500525010101950			

	IECEx 认证ID: IECEx SEV13.0004U			

	ATEX 认证ID: SEV13ATEX0133U			

	CCC 认证ID: 2020322313000622			

	UKCA-EX 认证ID: CML 22UKEX1231U			

UT 4-QUATTRO HV RD - 4导线通用接线端子



3048849

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048849>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 4-QUATTRO HV RD - 4导线通用接线端子



3048849
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048849>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn