

DCG418SHDN-XJ

Meuleuse d'angle à détection de poignée latérale 54V XR
FLEXVOLT 125 mm (outil uniquement)



5035048833896

Description du produit :

Complétez une variété d'applications de découpe et de meulage du métal et du béton avec la petite meuleuse d'angle à détection de poignée latérale sans balais 54V XR FLEXVOLT. Avec un système de détection de poignée latérale intégré nécessitant les deux mains pour fonctionner et le système ANTI-ROTATION, cet outil est équipé d'une variété de fonctions de contrôle PERFORM & PROTECT. Un puissant moteur sans balais offre une vitesse maximale à vide de 9 000 tr/min.



Caractéristiques et avantages du produit :

- MOTEUR BRUSHLESS 54V : Puissance, efficacité et durabilité améliorées
- COMMUTATION À DEUX MAINS : Assure que la poignée latérale est montée et utilisée pour un fonctionnement en toute sécurité FREIN
- ÉLECTRONIQUE : Arrête rapidement la roue lorsque la gâchette est EMBRAYAGE ÉLECTRONIQUE relâché : Réduit la réaction de rebond
- lors de l'événement
- d'une pincée ou d'une stalle COUVERTURE DE DÉBRIS EN MAILLE :
- Limite la poussière aspirée à travers le
- moteur SURMOULAGE EN CAOUTCHOUC : Offre une adhérence et
- un confort améliorés La batterie 54V XR FLEXVOLT® fournit une
- puissance maximale et
- performance
- SERRURE DE BROCHE ENCASTRÉE : Maximise la profondeur de
- coupe et offre une meilleure protection au bouton lors d'une utilisation
- dans des espaces confinés POIGNÉE LATÉRALE COMMUTÉE : 2
- positions pour plus de confort et de contrôle

Garantie du produit :

Garantie limitée de 1 an, garantie limitée de 3 ans
lors de l'enregistrement

Articles inclus :

- Poignée latérale activée par
- interrupteur (x1) Garde de
- meulage (x1) Protection de
- coupe (x1) Clé hexagonale (x1)

