

S-11 ; 0 bar ... 6 bar; 4 ... 20 mA, 2 fils

Transmetteur de pression Type S-11

Numéro d'article: 12205176

Quantité: 1 pcs

Code: S-11-A-BBH-86-Q1ZGM4ZAZ-ZZZ W101Z-ZZ-F2BSZZ-ZFOSE3

Vue d'ensemble: S-11 ; 0 bar ... 6 bar; 4 ... 20 mA, 2 fils
@ 10...30 V DC; Précision: 0,5% de l'étendue de mesure
G 1/2 affleurant avec joint torrique
Matériau en contact avec le fluide: acier inox
Étanchéité: NBR;
connecteur M12x1 4 pins UB=1, 0V=3
Plage de température du fluide: -30 ... +100 °C (-22 ... +212 °F)
Spécifications selon fiche technique: PE 81.02

Détails: Transmetteur de pression Type S-11
pour applications générales,
avec membrane affleurante
Spécifications selon fiche technique: PE 81.02
Alimentation électrique: DC 10 (14) ... 30 V
Boîtier: acier inox
Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 fils
Étendue de mesure: 0 bar ... 6 bar
Raccordement process: G 1/2 affleurant avec joint torrique
Matériau en contact avec le fluide: acier inox
Étanchéité: NBR
Précision: 0,5% de l'étendue de mesure
Raccordement électrique: connecteur M12x1 4 pins
Plage de température du fluide: -30 ... +100 °C (-22 ... +212 °F)
Alimentation: 10...30 V DC
Affectation des bornes de sortie: UB=1, 0V=3
blindage: standard
standard Wika - spécification selon fiche technique
Protocole de test: Sans protocole de test
Certificats: sans
Documentation d'importation pour les pays de la CEI: sans