

CARACTERISTIQUES

- Structure en fer malléable
- Poignée ergonomique en vinyle rouge pour plus de confort
- La presse à genouillère est une base et un cadre usinés
- Orifices taraudés dans la base pour le montage d'outil
- Broches et bagues trempées

Pression de bascule manuelle 0,6 t de RS Pro

RS code commande : 254-844



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

La presse à bascule manuelle de RS Pro est conçue pour le travail léger/moyen, tel que la formation, l'embouquage, le rivetage, le marquage, le perçage et l'assemblage.

254-850 - presse à bascule manuelle pour utilisation moyenne, 1 200 kg
254-844 - presse à bascule manuelle pour utilisation moyenne, 600 kg

Caractéristiques générales

| | |
|---------------------------|---|
| Type | Pression à bascule manuelle |
| Pression de sortie | 0.6t |
| Application | Rivetage, étamage, sertissage, marquage, numérotation haute force, emboutissage haute force, coupe de course, perçage, poinçonnage, cisaillement, gaufrage, collage |

Spécifications mécaniques

| | |
|------------------------|-------|
| Hauteur | 202mm |
| Largeur de base | 100mm |

