



PBS30-XL

Palier à semelle

Paliers à semelle PBS, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	Steel sheet
-----------	-------------

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
H 2	85 mm	Hauteur
L	159 mm	Longueur totale
C 0r G	3.600 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,79 kg	Poids

Cotes de montage

J	119 mm	Distance trous de fixation
N	13,5 mm	Largeur (rainure)
N 1	8 mm	Distance centre rainure
S	16 mm	Distance fixation

Dimensions

H	42,9 mm	Distance axe arbre
A	38,9 mm	Largeur (base)
A 1	17,4 mm	Largeur (tête)
H 1	3,4 mm	Hauteur (base)
P	30,2 mm	Distance support



information additionnelle

GEH62-PBS	Corps de palier
RAE30-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.