

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



法兰式外壳 B10，带双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水， 电缆出线: 1，直头， 1x M25，高度 : 73 mm， 电缆密封: 无， 标准

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1412579          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | AF7APB           |
| 产品关键代码     | AF7APB           |
| 目录页面       | 页码609 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4055626030548    |
| 单件重量（含包装）  | 215.4 g          |
| 单件重量（不含包装） | 209.6 g          |
| 原产地        | CN               |

技术数据


说明

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 概述 | 适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24 |
|----|------------------------------|

产品属性

|        |        |
|--------|--------|
| 产品类型   | 带锁扣的外壳 |
| 外壳类型   | 法兰式外壳  |
| 应用     | 标准     |
| 类型     | B10    |
| 出线口编号  | 1      |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 型号     | 高型设计   |
| 电缆出口   | 直头     |
| Pg螺钉连接 | 无      |

尺寸

|     |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图 |  |
| 宽度  | 44 mm                                                                                |
| 高度  | 73 mm                                                                                |
| 长度  | 73 mm                                                                                |

材料规格

|              |         |
|--------------|---------|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 (互锁) |
| 密封材料         | NBR，导电  |
| 外壳材料         | 压铸铝，耐盐水 |
| 外壳表面材料       | 无镀层     |
| 锁扣材料         | PA      |

机械特性

|        |        |
|--------|--------|
| 机械参数   |        |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 锁紧类型   | 锁扣     |

环境和真实条件

|      |            |
|------|------------|
| 环境条件 |            |
| 保护等级 | IP66       |
|      | IP67       |
|      | 4 (UL 50e) |

# HC-STA-B10-CHWD-1TTM25-ELC-AL - 壳体




1412579

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412579>

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 壳体等级 (NEMA) | 4X (UL 50e)       |
|             | 12 (UL 50e)       |
| 冲击强度        | IK09              |
| 环境温度 (运行)   | -40 °C ... 125 °C |

## 图纸

尺寸图



尺寸图

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412579>

**DNV**  
认证ID: TAE000037S

**cUL认证**  
认证ID: E255026

**UL认证**  
认证ID: E255026

**EAC**  
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

**cULus认证**

分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化                             |                  |
| CO2e 千克                                | 3.103千克二氧化碳当量    |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)