


Sonde de température avec câble et raccord process

TS-500KLKD10-...../US/



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-40...90 °C	-40...194 °F
Raccord process	adaptateur autoserrant Ø 10 mm	
Longueur d'installation EL [mm]	42	

Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés	
Élément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Profondeur d'installation minimum [mm]	15	

Données électriques

Classe de protection	III
----------------------	-----

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	-40...90 °C	-40...194 °F
-------------------	-------------	--------------

Exactitude / déviations

Précision [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
---------------	-------------------------

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	6 / 25; (selon DIN EN 60751)
--	------------------------------

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

MTTF [Années]	11415,5
---------------	---------

Données mécaniques

Poids [g]	193,6
Boîtier	cylindrique
Boîtier	Sonde
Dimensions [mm]	Ø 10 / L = 50
Matières	inox
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L)
Raccord process	adaptateur autoserrant Ø 10 mm
Diamètre de la sonde [mm]	10
Longueur d'installation EL [mm]	42

TS5089



Sonde de température avec câble et raccord process

TS-500KDKD10-...../US/

Remarques

Remarques	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement

