





PCFTR40-XL

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PCFTR, corps de palier à 3 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|           |    |                |
|-----------|----|----------------|
| Matériaux | GG | Grey cast iron |
|-----------|----|----------------|

dimensions principale & données de performance

|      |          |                               |
|------|----------|-------------------------------|
| d    | 40 mm    | Alésage                       |
| H 2  | 137 mm   | Hauteur de bride              |
| U    | 51 mm    | Hauteur totale de l'ensemble  |
| C r  | 32.500 N | Charge dyn. de base, radiale  |
| C 0r | 19.800 N | Charge stat. de base, radiale |
| ≈m   | 1,67 kg  | Poids                         |

Cotes de montage

|   |        |                           |
|---|--------|---------------------------|
| J | 140 mm | Diamètre primitif (trous) |
| N | 14 mm  | Trou de fixation          |
| n | 3      | Nombre de vis de fixation |



Dimensions

|     |         |                                                      |
|-----|---------|------------------------------------------------------|
| A   | 30 mm   | Hauteur logement                                     |
| A 1 | 16 mm   | Épaisseur de bride                                   |
| A 2 | 18,3 mm | Distance piste                                       |
| H 1 | 51 mm   | Distance axe arbre                                   |
| Q   | M6      | Taraudage de raccordement pour lubrification         |
| d 3 | 58 mm   | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |

information additionnelle

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1               | Nombre de logements   |
| CFTR08          | Corps de palier       |
| GRAE40-XL-NPP-B | Désignation roulement |

Plage de température

|       |        |                                    |
|-------|--------|------------------------------------|
| T min | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T max | 120 °C | Température de fonctionnement max. |