

Projecteur de chantier LED Multi Battery 6050 MA à batterie rechargeable avec mât télescopique, 7700 lm, IP54

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec les principaux standards de fabricants de batterie 18 V.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

AMP Share
Powered by **BOSCH**

GERMAN INNOVATION AWARD '22
GOLD

Garantie
2 Ans
www.brennenstuhl.com

SPECIAL
ROBUST



Référence 1173700004
Code-barre 4007123681389

DESCRIPTION

- Compatibilité avec les modèles de batterie 18 V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Powertool) : Bosch Professional, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee et Würth.
- 4 adaptateurs pour 5 fabricants (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee) fournis.
- Adaptateurs pour Fein, Festool, Flex, Hikoki et Würth disponibles en accessoire.
- brennenstuhl® est membre de l'AMPShare – powered by Bosch Professional : l'alliance batteries AMPShare permet d'utiliser des projecteurs de chantier brennenstuhl® avec des batteries rechargeables 18 V Bosch Professional.
- Structure très compacte et entièrement repliable, montage ultra rapide.

- Tête d'éclairage inclinable, pivotant avec une puissante barre LED lumineuse.
- Socle du mât équipé de 2 pieds rétractables avec un réglage télescopique jusqu'à une hauteur de 140 cm, d'un interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 100 %, 75 %, 50 % et 25 % (pleine puissance à l'allumage) et d'un témoin de charge de batterie (recharge de la batterie sur son chargeur habituel).
- Système de protection des batteries Powertool : la batterie est protégée contre les décharges profondes et les surcharges (dues à des courants de charge élevés).
- Autonomie selon batterie (non fournie) branchée.
- Housse de transport avec sangle fournie.
- Indice de protection : IP 54 (si capot de protection mis en place).

Projecteur de chantier LED Multi Battery 6050 MA à batterie rechargeable avec mât télescopique, 7700 lm, IP54

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec les principaux standards de fabricants de batterie 18 V.



Référence 1173700004
Code-barre 4007123681389

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173700004	Tension nominale d'entrée	18 V
Code-barre	4007123681389	Tension de la batterie	18 V
Flux lumineux	7,700 lm	Hauteur min.-max. réglable	183 cm
Consommation électrique	60 W	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Efficacité lumineuse	128 lm/W	Classe de protection	III
Température de couleur	6,500 K	Indice de protection (IP)	IP54
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)	Couleur	noir/gris

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	4.4 kg
Poids du produit (sans emballage)	3.78 kg	Dimensions LxLxH (emballage compris)	17,3 cm x 71 cm x 13,5 cm
Dimensions LxLxH (sans emballage)	11,2 cm x 69,8 cm x 12,9 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED Multi Battery 6050 MA, adaptateurs, housse et sac de transport