


FLCTE40-XL


Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs FLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissable

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
L	100 mm	Largeur de bride
H	150 mm	Hauteur de bride
U	46,3 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C_r	32.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	1.030 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,42 kg	Poids

Cotes de montage

J	119 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Trou de fixation
W	5 mm	Cote sur plats
n	2	Nombre de vis de fixation

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

A_1	26 mm	Épaisseur de bride
A_2	13,5 mm	Distance piste
B_1	43,8 mm	Largeur totale du collier de blocage
d_3	58 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

	GEHLCTE08-GG	Corps de palier
	RAE40-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact