Scheda prodotto
Caratteristiche

ACTFT1L1M35M10
Actassi Pigtail OM3 50/125 LC 1m

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Pigtail in fibra ottica multimodale
Colore	Guaina: acqua LC housing: acqua LC boot: bianco
Imballo	Rotolo di 1 m
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	3,5 DB / 1 km a 850 nm 1,5 dB / 1 km a 1300 nm
Raggio di curvatura	50 mm dynamic 30 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 dB LC
Minimum return loss	30 dB LC
Performance fibra	OM3 50/125 µm
Diametro in fibra ottica	900 µm
Modalità di scambio	Simplex
Modo di trasmissione	Multimode
Numero di fibre ottiche	1
Diametro esterno cavi	0,9 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Ceramica: ferula LC
Lunghezza cavo	1 m
Paesi target	Europe Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura ambiente	-20…60 °C
Temperatura di installazione	-20…60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20…60 °C
Norme	Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type A1a,2 Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Performace delle fibre: ITU G.651 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Non propagante la fiamma: UL 94 V0

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio