


## プリント基板用端子台 - FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5 - 1913934

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

プラグ, 定格電流: 4 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 250 V, 極数: 3, ピッチ: 3.5 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず



図は10極仕様

### 特長

- ✓ 単線用小型接続端子
- ✓ ダブル接続で簡単に2線式接続
- ✓ リリースボタン付きダイレクトプラグインテクノロジーでさらにユーザーフレンドリーに



### 基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 017918 176846
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	0.844 g
関税	85366990
生産国	ドイツ

### 技術データ

#### 寸法

長さ	9.5 mm
ピッチ	3.50 mm
寸法a	7 mm

#### その他

製品範囲	FK-MPT 0,5/...-ST
絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 ( III/3 )	2.5 kV
定格サージ電圧 ( III/2 )	2.5 kV
定格サージ電圧 ( II/2 )	2.5 kV
定格電圧 ( III/3 )	160 V
定格電圧 ( III/2 )	250 V

# プリント基板用端子台 - FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5 - 1913934

## 技術データ

### その他

定格電圧 ( II/2 )	250 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I <sub>N</sub>	4 A
定格電線断面積	0.5 mm <sup>2</sup>
最大負荷電流	4 A (接続電線断面積が0.5 mm <sup>2</sup> の場合)
絶縁材質	PBT
UL94難燃性クラス	V0
剥き線長さ	6.5 mm
極数	3

### 接続データ

最小電線径(単線)	0.12 mm <sup>2</sup>
最大電線径(単線)	0.5 mm <sup>2</sup>
最小接続電線サイズAWG	26
最大接続電線サイズAWG	20
UL/CUL準拠の最小AWG	28
UL/CUL準拠の最大AWG	20

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440309

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

# プリント基板用端子台 - FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5 - 1913934

認証

認証

認証

UL Recognized / SEV / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized		
	B	D
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-20	28-20
標準規格 IN	4 A	4 A
定格電圧UN	300 V	300 V

SEV	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	0.5
標準規格 IN	4 A
定格電圧UN	160 V

cUL Recognized		
	B	D
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-20	28-20
標準規格 IN	4 A	4 A
定格電圧UN	300 V	300 V

EAC
-----

cULus Recognized
------------------

# プリント基板用端子台 - FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5 - 1913934

アクセサリ

アクセサリ

ドライバ工具


ドライバ - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



操作ツール、全ての端子台用、マイナスドライバーとしての使用にも適している、サイズ：0.4 x 2.5 x 75 mm、すべり止めグリップ付き

## 図面

外形寸法



FK-MPT 0,5-ST-3,5 with PST 1,0

