


PTU 4-TWIN BU - 直通式接线端子



3211860

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211860>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，额定电流: 32 A，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 4 mm^2 ，横截面: $0.2 \text{ mm}^2 - 6 \text{ mm}^2$ ，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 4 mm^2 ，横截面: $0.14 \text{ mm}^2 - 6 \text{ mm}^2$ ，安装: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 蓝色

优势

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- TWIN直插式连接用于内部控制柜侧，通用螺钉连接用于最终用户侧

商业数据

订货号	3211860
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2219
产品关键代码	BE2219
目录页面	页码106 (C-1-2019)
GTIN	4046356802123
单件重量 (含包装)	12 g
单件重量 (不含包装)	3.345 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	混合接线端子
连接量	3
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W

连接数据

附加混合型连接的类型	UT 4
每层的连接数量	3
额定横截面	4 mm²

1层，上1+2

剥线长度	10 mm ... 12 mm
塞规	A4
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 6 mm²
横截面 AWG	24 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.25 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.25 mm² ... 4 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 1 mm²
标称电流	32 A
最大负载电流	38 A (所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流)
额定电压	800 V
额定横截面	4 mm²

1层 下部 1

螺纹	M3
紧固扭矩	0.6 ... 0.8 Nm
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 6 mm²
横截面 AWG	26 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 6 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	26 ... 12 (按IEC标准修订)

PTU 4-TWIN BU - 直通式接线端子



3211860

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211860>

柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.14 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.14 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 2.5 mm²
标称电流	32 A
最大负载电流	38 A (所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流)
额定电压	800 V
额定横截面	4 mm²

1层，上1+2 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.5 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.5 mm² ... 4 mm²

尺寸

宽度	6.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	69.3 mm
NS 35/7,5深度	42.8 mm
NS 35/15深度	50.3 mm

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（DIN EN 60216-1（VDE 0304-21））	125 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

PTU 4-TWIN BU - 直通式接线端子



3211860

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211860>

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

PTU 4-TWIN BU - 直通式接线端子

3211860

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211860>



图纸

电路图



PTU 4-TWIN BU - 直通式接线端子



3211860

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211860>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211860>

DNV

认证ID: TAE000010T

EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	600 V	30 A	24 - 10	-
使用组 C				
	600 V	30 A	24 - 10	-
使用组 D				
	600 V	5 A	24 - 10	-

PTU 4-TWIN BU - 直通式接线端子



3211860

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211860>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250201
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTU 4-TWIN BU - 直通式接线端子



3211860
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211860>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	a1758841-a2b2-4443-ae8b-4800c2cd807e

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn