

VS-09-A-EMV-S - D-SUB EMC屏蔽支架



1688463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688463>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB EMC屏蔽支架，与面板安装框架VS-09-...配套，外壳尺寸1，屏蔽



商业数据

订货号	1688463
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ABNCBZ
产品关键代码	ABNCBZ
目录页面	页码444 (C-2-2019)
GTIN	4017918818395
单件重量（含包装）	0.816 g
单件重量（不含包装）	0.75 g
原产地	CZ

VS-09-A-EMV-S - D-SUB EMC屏蔽支架



1688463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688463>

技术数据

产品属性

产品类型	屏蔽框架
应用	屏蔽框架
类型	09

绝缘特性

污染等级	2
------	---

尺寸

宽度	35.9 mm
高度	17.5 mm

材料规格

颜色	裸金属
标识材料	金属
外壳材料	镍银

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 1000

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C

VS-09-A-EMV-S - D-SUB EMC屏蔽支架



1688463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688463>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC000310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

VS-09-A-EMV-S - D-SUB EMC屏蔽支架



1688463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688463>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn