

ECO FRESH AIR FRE9002

Rinfresca l'aria e migliora
l'ambiente di lavoro.



Con filtro esterno anticalcare con polifosfati, per collegamento a rete idrica.

● 4 pannelli raffrescanti sui 3 lati
per migliorare il risultato di rinfrescamento.

● Dotato di 4 filtri antipolvere.

- Flusso d'aria: 9000 m³/h, regolabile.
- Area rinfrescata: 180/210 m² circa*.
- Si colloca ovunque meglio se in prossimità delle aperture, non ha unità esterne e non richiede installazione.
- Opera un ricambio d'aria filtrata grazie agli speciali filtri in cellulosa.
- Design compatto, moderno per tutti gli ambienti.
- Grande autonomia di funzionamento: fino a 8 ore circa, con consumi medi secondo la potenza utilizzata e le temperature ambientali.
- Utilizzando l'apparecchio alla massima potenza e con grande caldo, l'autonomia potrebbe ridursi.
- Capacità serbatoio acqua: 125 litri, previsto anche collegamento a rete idrica.
- Non nebulizza e non distribuisce acqua nell'ambiente.
- Non danneggia materiali delicati come metalli, carta, tessuti.



Pannello di rinfrescamento evaporativo in cellulosa: maggior risparmio energetico più protezione ambientale.



Alto comfort con una ventilazione silenziosa (Decibel ≤ 64).



Migliore distribuzione dell'aria con la ventilazione circolare (swing).



Funzione Timer



Telecomando per il controllo a distanza.



3 livelli di velocità (alta-medio-bassa).



Ampia capacità del serbatoio (125 L) per ridurre il numero dei riempimenti.



Mobile con ruote dotate di freno.




Pannello LED per il controllo immediato dei comandi.



Avviso sonoro e visivo per un livello dell'acqua sempre ottimale.

PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA SU AREA LIBERA




STAR PROGETTI
TECNOLOGIE APPLICATE
www.starprogetti.com

**Specifico per
industrie, capannoni,
zone di lavoro,
tensostrutture.**




CARATTERISTICHE TECNICHE FRE9002

Flusso massimo d'aria	9000 m ³ /h
Alimentazione / Frequenza	220-240 V
Consumo	250 Watt
Tipo di ventilatore	Flusso assiale
Aria rinfrescata	180/210 m ² circa*
Capacità serbatoio acqua	125 litri
Consumo acqua	6/8 litri/h media secondo l'utilizzo
Collegamento rete idrica	SI
Rumorosità	≤ 64 dB
Colore	Grigio chiaro
Dimensioni	86 x 53 x 142,5 cm
Peso Netto	23,5 kg



4 filtri
antipolvere.



Dispositivo
UV antibatterico.



Display LED.



Serbatoio con
galleggiante per
controllo visivo
del livello acqua.



Filtro esterno
anticalcare
con polifosfati,
per collegamento
a rete idrica.



Raccordo
collegamento
per carico
automatico
acqua.



Bocchetta
serbatoio acqua
per riempimento
manuale.

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da test. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.