




Système réflex

OUP-DPKG



photorécepteur derrière la lentille supérieure
emetteur derrière la lentille inférieure



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Caractéristique spécifique		filtre de polarisation
Principe de fonctionnement		Système réflex
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation	[mA]	30; ((24 V))
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	160
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée sur réflecteur "nid d'abeille"	[m]	0,15...1,5; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable		oui



Système réflex

OUP-DPKG

Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	475
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Filtre de polarisation		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	687
Homologation UL	Ta	< 40 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Class 2
	N° d'agrément UL	E031
	Numéro de fichier UL	E174191
Données mécaniques		
Poids	[g]	150
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	28 x 16 x 51
Nombre de voies		1
Matières		PPO modifié
Matière lentille		verre
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		Equerre de fixation: 1, E20211
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces


Système réflex

OUP-DPKG

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



BN	brun
BU	bleu
BK	noir

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

