
Emergency Lighting 8 W/640

Basic T5 Short EL | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, für Notbeleuchtung



Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Industrie
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser

Produktvorteile

- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Optimiert für Notstrom-Betrieb
- Kompakt und schlank

Produkteigenschaften

- Geeignet für Notstrom-Betrieb



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	8.00 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungsleistung	8.00 W

Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25°C	385 lm
Lichtfarbe	640
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Cold White

Abmessungen & Gewicht



Rohrdurchmesser	16 mm
Länge	288.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	288.00 mm
Durchmesser	16.0 mm

Lebensdauer

Nutzlebensdauer	4500 h
Lebensdauer	8000 h ¹⁾
Bemessungslampenlebensdauer	5000 h
Nennlebensdauer	5000 h

¹⁾ Bei Betrieb an KVG/VVG

Zusätzliche Produktdaten


Sockel (Normbezeichnung)	G5
Quecksilbergehalt der Lampe	2.5 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	9 kWh/1000h

Lichtverteilung



Strahlungsverteilung

Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG



Garantie


Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Schaltplan

Schaltplan

Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300606651	Emergency Lighting 8 W/640	Versandschachtel 25	105 mm x 116 mm x 320 mm	3.90 dm ³	973.10 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter

▶ www.osram.de/systemgarantie

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

▶ www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.