

Messumformer SITRANS P200 fuer Druck und Absolutdruck fuer allgemeine Anwendungen Kennlinienabweichung typ. 0,25 Prozent
Werkstoff der messstoffberuehr- ten Teile: Keramik und Edel- stahl
und Dichtungsmaterial; Werkstoff der nicht-messstoff- beruehrten
Teile: Edelstahl Messbereich fuer Absolutdruck: 0 bis 10 bar abs.,
Ueberlast- druck 25 bar abs. Ausgangssignal: 4 bis 20 mA
Zweileitertechnik Hilfsenergie: DC 7 bis 33 V (DC 10 ... 30 V fuer
ATEX-Geraete) ohne Explosionsschutz Elektrischer Anschluss:
Rundsteckverbinder M12 nach IEC 61076-2-101
Prozessanschluss: G1/2" aussen nach EN837-1 (1/2"-BSP
ausssen); (Standard bei metrischen Druckbereichen mbar, bar)
Dichtungsmaterial zwischen Sensor und Gehaeuse: Viton (FPM,
Standard) Standardausfuehrung

Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com>

