


440.SLS - Klucze oczkowo-płaskie metryczne



Description:

- Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
- Zabezpieczenie typu "pętlowego" pozwala zachować ergonomię użytkowania narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom na kluczach od 8 do 30mm.
- Klucz standardowy do wszystkich zastosowań bieżących.
- Wysokie parametry mechaniczne połączone ze zredukowanymi wymiarami spełniające normy dla aeronautyki.
- Główna oczka: - Odchylenie oczka (wymiar E) zapewnia lepszy dostęp do śrub umieszczonych szeregowo lub zabudowanych. - Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki.
- Główna oczka odchylona pod kątem 15°.
- Główna klucza płaskiego: - Odchylenie 15°. - Geometria klucz-uchwyt zoptymalizowana pod kątem poprawienia dostępu.
- Wymiary metryczne: od 6 do 34 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

	a [m m]	A [m m]	A [°]	Długość [mm]	Grubość [mm]	Grubość E1 [mm]	Grubość E2 [mm]	Głowa Szerokość b [mm]	Głowa Szerokość B1 [mm]	Waga [kg]
440.10SL S	10.0	10.0		145.0	4.2	7.6	5.2	23	15	0,065
440.11SL S	11.0	11.0		155.0	4.6	8.1	5.5	24,5	16,9	0,075
440.12SL S	12.0	12.0		162.0	4.4	8.4	5.8	27	18	0,085
440.13SL S	13.0	13.0		170.0	4.8	8.6	6.1	28,7	19,3	0,095
440.14SL S	14.0	14.0		180.0	5.7	9.5	6.4	31	21,1	0,11
440.15SL S	15.0	15.0		185.0	5.9	10.0	6.8	32,6	22,2	0,12
440.16SL S	16.0	16.0		195.0	6.4	10.5	7.3	35,6	23,9	0,14
440.17SL S	17.0	17.0		202.0	6.5	10.9	7.6	37	25,3	0,155
440.18SL S	18.0	18.0		208.0	7.2	11.4	8.1	38,7	26	0,175
440.19SL S	19.0	19.0		216.0	7.2	11.9	8.3	41,2	27,8	0,195
440.21SL S	21.0	21.0		233.0	7.8	12.8	8.8	45,4	30,9	0,23
440.22SL S	22.0	22.0		248.0	8.3	13.3	9.0	46,9	32,3	0,255
440.23SL S	23.0	23.0		257.0	8.7	13.8	9.3	49	33,6	0,28
440.24SL S	24.0	24.0		267.0	8.9	14.2	9.7	51	35	0,315
440.27SL S	27.0	27.0		295.0	8.9	15.6	10.4	58	39,2	0,4
440.29SL S	29.0	29.0		320.0	10.8	16.6	11.2	63	42	0,5
440.30SL S	30.0	30.0		340.0	11.2	17.1	11.5	65	43,5	0,555
440.32SL S	32.0	32.0		355.0	11.5	18.0	12.5	68	46,1	0,665
440.34SL S	34.0	34.0		390.0	12.8	19.0	13.0	72	48,9	0,77
440.6SLS	6.0	6.0		115.0	3.1	6.0	3.8	14,1	10	0,045

440.7SLS	7.0	7.0		122.0	3.4	6.2	3.9	17,2	11,2	0,045
440.8SLS	8.0	8.0		133.0	3.5	6.7	4.7	19,2	12,8	0,055
440.9SLS	9.0	9.0		138.0	3.9	7.1	4.7	21,2	14,2	0,06