



mecalectro

Electro-aimant industriel – 8.23D.80.64



Course: 15 mm

Effort à l'appel (FM : 100/25/5%): 18/46/115 N

Effort au collage (FM : 100/25/5%) : 80/170/290 N

Puissance consommée (FM : 100/25/5%) : 23/85/400W

Masse: 600 g

Indice de protection / Classe thermique: IP 40 / B

Tensions standard: 220Vca

Tensions possible: 24 ou 230Vca

Facteur de Marche (FM): Permanent, impulsions (100 / 40 / 25 / 15 / 5 %)

Normes: NF C 93700

Exemple d'applications : Automatismes, blocage, compostage, distribution, tamponnage, poinçonnage.