





## AR-B, Régulateur et Régulateur avec clapet de purge AR20-F02H-1-B

Fiche technique







### General series information

- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série AR-D. Mise-à-jour détaillée ici.




### Spécifications standards

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Exécutions spéciales 1          | Sans                                                 |
| Taille du corps                 | 20                                                   |
| Fonction de débit inverse       | Sans                                                 |
| Taraudage                       | F (G)                                                |
| Orifice                         | 02 (1/4)                                             |
| Option                          | H (Avec écrou de réglage, pour fixation sur panneau) |
| Semi-standard                   | 1 [Plage de pression de réglage 0.02 à 0.2 MPa]      |
| Exécutions spéciales 2          | Sans                                                 |
| Pression du fluide              | Air                                                  |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                              |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                              |
| Température ambiante max.       | 60 °C                                                |
| Température ambiante min.       | -5 °C (hors gel)                                     |
| Normes                          | Pas besoin                                           |
| Poids                           | 0.163 Kg                                             |



Constructions

AR20(K)-B/AR25(K)-B



Nomenclature

| Réf. | Description | Matière            | Modèle                   | Couleur           |
|------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 1    | Corps       | Moulé en zinc      | AR10-A                   | Argent<br>platiné |
|      |             | Moulé en aluminium | AR20(K)-B à<br>AR60(K)-B |                   |
| 2    | Couvercle   | Polyacétale        | AR10-A                   | Argent<br>platiné |
|      |             |                    | AR20(K)-B à<br>AR40(K)-B |                   |
|      |             | Moulé en aluminium | AR50(K)-B/<br>AR60(K)-B  |                   |

[AR20(K)-B à AR60(K)-B]

| Réf. | Description                       | Matière                               | Référence    |             |             |             |              |             |             |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|      |                                   |                                       | AR20(K)-B    | AR25(K)-B   | AR30(K)-B   | AR40(K)-B   | AR40(K)-06-B | AR50(K)-B   | AR60(K)-B   |
| 3    | Ensemble clapet                   | Laiton, HNBR                          | AR20P-410S   | AR25P-410S  | AR30P-410S  | AR40P-410S  |              | AR50P-410S  | AR60P-410S  |
| 4    | Ensemble membrane                 | NBR résistant au changement de climat | AR20P-150AS  | AR25P-150AS | AR30P-150AS | AR40P-150AS |              | AR50P-150AS |             |
| 5    | Ensemble clapet antiretour        |                                       | Polyacétale  | AR20P-050AS | AR25P-050AS | AR30P-050AS | AR40P-050AS  |             | AR50P-050AS |
| 6    | Bague                             | Polyacétale                           | AR23P-030    | AR28P-030   | AR33P-030   | AR43P-030   |              | AR52P-030   |             |
| 7    | Ensemble clapet <sup>(Note)</sup> | —                                     | AR23KP-020AS |             |             |             |              |             |             |

Note) L'ensemble à clapet antiretour n'est disponible que pour un régulateur avec mécanisme de débit inversé (AR20K-B à AR60K-B).  
L'ensemble inclus le corps du clapet antiretour, son couvercle et 2 vis.

## Information supplémentaire

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue              | <a href="#">AC-B-B_FR.pdf</a>                                                    |
| Manuels d'installation | <a href="#">IM_AR-B_TF2Z394EN.pdf</a><br><a href="#">IM_AR-B_TF2Z394FR.pdf</a>   |
| Operation manuals      | <a href="#">OM_AR-B_OMS0056EN.pdf</a><br><a href="#">OM_ARxK-B_OMT0015EN.pdf</a> |