



BTH380E



Bloc différentiel 3P 125A réglable type haute immunité

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant différentiel assigné	300 mA, 500 mA, 1000 mA

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	3,50 - 3,50 Nm
-------------------	----------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	11,25 W
-----------------------------------	---------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	7 000
Endurance électrique en nombre de cycles	1 000

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V

Sécurité

Type de protection différentielle	A HI
-----------------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
Alignment des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées

Dimensions

Hauteur	103 mm
Largeur	187 mm
Profondeur	69 mm