

Adaptateur de PC Portable pour Crash Cart, Console KVM USB/VGA/Mini DisplayPort,
Transfert de Fichiers et Capture Vidéo, Conforme TAA

N° de produit: NOTECONS02-VGA-MDP



L'adaptateur crash cart USB vous permet de prendre le contrôle d'un système sans écran, transformant votre ordinateur portable en crash cart portable pour les serveurs en rack, PC, distributeurs automatiques, bornes interactives et plus encore.

Il suffit de connecter l'adaptateur crash cart à votre ordinateur portable à l'aide du câble USB inclus, puis de connecter les câbles USB et VGA intégrés à votre serveur pour un contrôle immédiat au niveau du BIOS. Utilisez l'adaptateur Mini DisplayPort fourni pour vous connecter aux ordinateurs ou serveurs compatibles mDP. Aucun logiciel côté serveur n'est requis, vous pouvez donc commencer à l'utiliser instantanément.

*Veuillez noter que la fonction souris peut être limitée dans certains environnements BIOS/UEFI

Grâce à l'interface logicielle flexible, vous pouvez transférer des fichiers de votre ordinateur portable vers le serveur, capturer des vidéos à des fins de documentation ou de formation, prendre des captures d'écran et ajuster la fenêtre d'affichage en plein écran ou en taille réduite, sans barres de défilement, ce qui facilite et accélère le dépannage.

Alimenté par la connexion USB côté serveur, l'adaptateur KVM ne nécessite pas de prise secteur. Vous pouvez donc le connecter à tout PC disposant d'une sortie VGA ou mDP et d'un port USB, même en l'absence de prise électrique.

Ce petit adaptateur de poche possède un design compact qui se glisse facilement dans votre sacoche d'ordinateur portable et ne nécessite aucun accessoire supplémentaire pour se connecter, éliminant ainsi le besoin de transporter un crash cart traditionnel encombrant pour dépanner et entretenir vos systèmes.

StarTech.com propose une large sélection de produits KVM de haute qualité pour vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les coûts ni l'encombrement de claviers, souris et moniteurs

supplémentaires.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Maintenance et réparation des GAB et des TLV
- Réparation de serveur et systèmes mobiles

Spécifications techniques

- **DE L'ORDINATEUR VERS LE SERVEUR** : L'adaptateur de Carsh Cart permet de connecter un PC à un serveur en rack, un PC ou un kiosque, le transformant ainsi en console portable; L'adaptateur mDP inclus ajoute de la flexibilité pour la connexion à des serveurs
- **DÉPANNAGE EFFICACE** : Transférez des fichiers et réalisez des captures d'écran à l'aide du logiciel de l'adaptateur crash cart. Pour des performances optimales, installez les pilotes les plus récents en veillant à télécharger les pilotes pour le NOTECONS02-VGA-MDP
- **CONTRÔLE AU NIVEAU DU BIOS** : Connectez l'adaptateur à l'aide du câble USB fourni, puis connectez les câbles USB et VGA à votre serveur pour un contrôle instantané au niveau du BIOS; Remarque : La fonction souris peut être limitée dans certains BIOS/UEFI
- **AUTO-ALIMENTÉ** : L'adaptateur KVM est alimenté par la connexion USB côté serveur, ce qui réduit la charge sur la batterie du PC; Idéal pour les travaux sur site ou les salles de serveurs exigües où les prises de courant ne sont pas toujours accessibles
- **CONCEPTION COMPACTE** : L'adaptateur permet un accès direct au système sans dépendre d'un crash cart traditionnel, ce qui aide les techniciens IT à effectuer la maintenance sans avoir à se déplacer avec un moniteur, un clavier et une souris séparés

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	1
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Video Revision	DisplayPort 1.2
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Non
Résolutions analogiques max.	1920x1200 @ 60Hz
Nombre max. d'utilisateurs	1

Connecteur(s)

Interface(s) console	1 - USB Mini-B (5 broches)
Connecteurs hôte	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Autre(s) interface(s)	1 - Mini DisplayPort 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
	macOS 10.9 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
	Linux 2.6 et plus (versions LTS uniquement ; glibc 2.18 ou version ultérieure requise)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	- En cas d'interfaçage avec un appareil Linux, cet adaptateur est compatible avec les claviers QWERTY standard dans la configuration « U.S. English » uniquement
	- Remarque : la fonction de la souris peut être limitée ou non fonctionnelle dans certains environnements BIOS/UEFI

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Liaison console utilisateur/USB
	1 - Liaison vidéo (VGA) hôte/serveur
	1 - Liaison clavier/souris (USB) hôte/serveur

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique

Longueur de câble	16.4 in [416 mm]
	1 x 15in (385mm) USB host cable
	1 x 11in (290mm) VGA host cable
	1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Poids du produit	7.0 oz [197 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	11.9 in [30.1 cm]
Largeur du Colis	6.5 in [16.5 cm]
Hauteur du Paquet	2.2 in [5.5 cm]
Poids brut	12.6 oz [358.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - NOTECONS02
	1 - MDP2VGA2
	1 - Câble USB-A vers USB Mini-B
	1 - Documentation Produit

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis