

Connettori in fibra ottica - PSM-SET-FSMA/4-KT - 2799720

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)

Set di connettori F-SMA, per fibra polimerica, da confezionare, composto da 4 connettori a montaggio rapido con protezione contro le piegature



RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 017918 156053
GTIN	4017918156053
Peso per pezzo (confezione esclusa)	32,300 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	Polonia
Sales Key	ABNACB

Dati tecnici

Generalità

Attenuazione	< 1,5 dB
--------------	----------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24010400
eCl@ss 4.1	24010400
eCl@ss 5.0	19030300

Connettori in fibra ottica - PSM-SET-FSMA/4-KT - 2799720

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	19170122
eCl@ss 9.0	19170122

ETIM

ETIM 2.0	EC001122
ETIM 3.0	EC001122
ETIM 4.0	EC001122
ETIM 5.0	EC001122
ETIM 6.0	EC001122
ETIM 7.0	EC001122

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	43223310

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	---	---------

Accessori

Accessori

Cavi dati al metro

Connettori in fibra ottica - PSM-SET-FSMA/4-KT - 2799720

Accessori

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319



Cavo in fibra polimerica, duplex 980 μm / 1000 μm , esecuzione semi-pesante per la posa in macchine e impianti stazionari, a metri senza connettore

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322



Cavo in fibra polimerica, duplex 980 μm / 1000 μm , esecuzione pesante per la posa in macchine e impianti stazionari, a metri senza connettore

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335



Cavo in fibra polimerica, duplex 980/1000 μm , esecuzione pesante altamente flessibile per applicazioni con catene portacavi, senza connettore

Cavi in fibra ottica - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397



Cavo in fibra polimerica PROFINET, duplex 980 μm / 1000 μm , esecuzione pesante per la posa in macchine e impianti stazionari, a metri senza connettore

Cavi in fibra ottica - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407



Cavo in fibra polimerica PROFINET, duplex 980/1000 μm , esecuzione pesante altamente flessibile per applicazioni con catene portacavi, senza connettore

Cavo dati confezionato

Connettori in fibra ottica - PSM-SET-FSMA/4-KT - 2799720

Accessori

Cavo patch in fibra ottica - FOC-RUGGED-1012/IP20/... - 2901548



Cavo per l'installazione POF robusto e confezionabile (solo teste IP20) per la posa in macchine e impianti stazionari, elementi singoli in poliammide (PE), senza alogenati, resistente a ozono e raggi UV, con guaina esterna in poliuretano (PUR) rinforzato

Cavo patch in fibra ottica - FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - 2901549



Cavo tondo Profinet POF confezionabile e altamente flessibile (solo teste IP20) per l'impiego in catene portacavi. Elementi singoli in poliammide (PE) ad elevata resistenza. Il cavo è privo di alogenati, resistente all'ozono e ai raggi UV grazie alla robusta guaina esterna in poliuretano (PUR).

Cavo patch in fibra ottica - FOC-PN-B-1000/IP20/... - 2901551



Cavo per l'installazione POF-PROFINET confezionabile (solo teste IP20) per la posa in macchine e impianti stazionari, elementi singoli in poliammide (PE), senza alogenati, resistente a ozono e raggi UV, con guaina esterna in poliuretano (PUR) rinforzato

Cavo patch in fibra ottica - FOC-PN-C-1003/IP20/... - 2901552



Cavo PROFINET POF confezionabile e altamente flessibile (solo teste IP20), per l'impiego in catene portacavi. Elementi singoli in poliammide (PE) ad elevata resistenza. Il cavo è privo di alogenati, resistente all'ozono e ai raggi UV, con robusta guaina esterna in poliuretano (PUR).

Cavo patch in fibra ottica - FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - 2901553



Cavo per l'installazione POF confezionabile (solo teste IP20) per la posa in macchine e impianti stazionari, elementi singoli in poliammide (PE), senza alogenati, resistente a ozono e raggi UV, con guaina esterna in poliuretano (PUR)

Utensile di montaggio

Connettori in fibra ottica - PSM-SET-FSMA/4-KT - 2799720

Accessori

Utensili per il confezionamento - PSM-POF-KONFTOOL - 2744131



Valigetta per il confezionamento di cavi in fibra polimerica, composta da: tagliacavo, pinza spelatrice, disco di lucidatura, per connettori a montaggio rapido F-SMA e SC-RJ supporto di lucidatura e carta abrasiva