


Adaptateurs de montage pour capteurs de process

ADAPT IFM-TANK SPUD AV



- 1 Aseptoflex Vario
 2 Orifice de fuite
 3 zone d'étanchéité



EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Version

accessoires pour, PY200x, PM17xx, PI27xx,
 PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal

Tenue en pression

34 bar

3,4 MPa

Tests / homologations

Directive relative aux
 équipements sous pression

Une classification éventuelle selon DESP dépend de
 l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité

La compatibilité du fluide et du matière du produit
 doit être vérifiée dans toutes les applications.



Adaptateurs de montage pour capteurs de process

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

Données mécaniques	
Poids [g]	1602
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm; Joints toriques: EPDM
Raccordement capteurs	G 1 Aseptoflex Vario
Raccord process	Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
Étanchéité	joint
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4
Accessoires	
Fourniture	Joint torique: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123 bague d'étanchéité:, conforme à PEEK, FDA, E30124
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces