



### Principales

Gamme de produits	Harmony XAP
Fonction produit	Poste de commande vide moulé sous pression
Nom abrégé de l'appareil	XAPG
Destination du produit	Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm
Nombre de trous	1 trou
Couleur de la base du boîtier	Gris RAL 7032
Couleur du capot	Gris RAL 7032
Matière	Alliage de zinc
Entrée de câble	1 Trou avec obturateur pour presse-étoupe de câble avec <= 14 mm 1 Trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble avec <= 14 mm
Montage du produit	Montage encastré
Degré de protection IP	IP65 se conformer à IEC 60529 IP657 se conformer à NF C 20-010

### Complémentaires

Nombre de rangées verticaux	1
Code de comptabilité	XAPG

### Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à IEC 60536 Classe I se conformer à NF C 20-030

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.