



RIVKLE® P2007

Appareil de pose pneumatique, à la pression,
pour écrous noyés

- Robuste
- Ergonomique
- Adapté à des épaisseurs variables

BOLLHOFF

P2007 - Appareil de pose pneumatique, à la pression, pour écrous noyés RIVKLE®

Présentation

Le P2007 permet la pose des RIVKLE® par réglage de la pression. Cette technique présente trois avantages :

- il n'est pas nécessaire de régler une nouvelle fois l'appareil lors de sertissage sur matériaux d'épaisseurs variables
- plus faible consommation d'outillages
- l'insert peut être serti à nouveau sans aucun dommage
(si le cycle n'a pas été parfaitement effectué la première fois)

Le P2007 est adapté pour des RIVKLE® de M3 à M10.

Le schéma suivant vous apporte plus de détails.

Rapide

Une pression pour visser le RIVKLE® sur la tige de traction

Cycle automatique sertissage/ dévissage

Gachette de déclenchement de cycle

Ergonomique

Crochet de suspension

Poignée anti-dérapante

Défecteur d'air et filtre anti-bruits intégrés

Alimentation pneumatique latérale articulée sur 360°. Deux positions d'installation (gauche et droite)

Robuste

Corps en Aluminium forgé

Capot de protection en polyuréthane renforcé


Protection de cuve

Pratique

Bouton de dévissage en cas de fausse manœuvre


Outillage identique aux autres appareils manuels BOLLHOFF

Code couleurs pour faciliter le réglage



Données techniques

Capacité de pose :	RIVKLE® M3 à M10 Inox
Course maximum :	7 mm
Effort de pose maximum :	20 kN
Pression d'utilisation :	5,5 bar min à 7 max
Poids sans outillage :	2 kg
Consommation d'air :	8 L max par cycle
Niveau sonore :	< 70 dB (A)
Temps de cycle :	10 à 15 RIVKLE® / minute
Dimensions (mm) :	hauteur : 322, largeur : 216
Conforme aux normes CE	
Garantie :	1 an



Plan d'encombrement

P2007 - Appareil de pose pneumatique, à la pression, pour écrous noyés RIVKLE®

Conditionnement

Le P2007 est livré dans une malette de protection comprenant :

- la notice d'utilisation
- les clés de réglage
- une burette d'huile


Code du P2007 pour inserts de M3 à M10 : 236 156 01000
En stock

L'outillage (tige et enclume) est à commander séparément.
Pour les options, nous contacter.



Outillage pour la pose

Les outillages dépendent de la taille des inserts à poser.
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les codes.



RIVKLE®			
	Tige de traction		Enclume
MX*	236 113 XX*	020	236 113 XX* 030

*XX : Ø de 03 à 10 - Exemple : 06 pour M6



RIVKLE® Goujons			
	Tige de traction		Enclume
	376 113 XX**	020	376 113 XX** 030

**Seulement de M5 à M8.

Autres solutions d'assemblage disponibles dans la gamme

La pertinence du choix de l'outil de pose par rapport à l'application conditionne le niveau de qualité et l'optimisation du coût. Contactez dès maintenant un conseiller BÖLLHOFF.




Gamme d'appareils manuels



P2005 pour pose à la course de M3 à M12



EPK Compact intégrant le contrôle qualité



Pose automatique et semi-automatique

Böllhoff International et ses filiales en :

Afrique du Sud
Allemagne
Argentine
Autriche
Brésil
Canada
Chine
Espagne
France
Grande-Bretagne
Hongrie
Inde
Italie
Japon
Mexique
Pologne
Roumanie
Russie
Slovaquie
République Tchèque
Turquie
USA

Et partout dans le monde un réseau d'agents et de partenaires.

Sous réserve de modifications techniques.
Reproduction même partielle, autorisée exclusivement
sur autorisation.
Droits déposés à respecter suivant la norme DIN 34.

Böllhoff Otal s.a. Techniques et composants d'assemblage
Rue Archimède . Z.I. de l'Albanne . B.P. 68 . F-73493 La Ravoire cedex.
Tél. 04 79 96 70 00 . Fax 04 79 96 70 11
www.bollhoff.com/fr . E-mail : info_fr@bollhoff.com

