

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Dreiphasen-Leuchtmelder iLL, LED, rot, 230-400V AC

A9E18327

EAN Code: 3606480088391

### Hauptmerkmale

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| range of product                     | Acti9                     |
| Produktname                          | Acti 9 iLL                |
| Produkt- oder Komponententyp         | Modularer Leuchtmelder    |
| Kurzbezeichnung des Geräts           | iLL                       |
| [UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung | 230-400 V AC bei 50/60 Hz |

### Zusatzmerkmale

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| indicator light                                      | 3 LEDs rot, Lebensdauer 100000 h mit konstanter Beleuchtungsleistung (Verbrauch 0,9 W)                                                                                                                                            |
| Montagemodus                                         | Fest                                                                                                                                                                                                                              |
| Montagehalterung                                     | Symmetrische DIN-Schiene                                                                                                                                                                                                          |
| Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken | Oben: ProDis                                                                                                                                                                                                                      |
| 9-mm-Raster                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe                                                 | 82 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Breite                                               | 18 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Tiefe                                                | 69,5 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Farbe                                                | Weiß (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                   |
| Zusatzanschlussklemme                                | Tunnelanschluss 1 Kabel fest 0,5 mm²<br>Tunnelanschluss 2 Kabel fest 2,5 mm²<br>Tunnelanschluss 1 Kabel flexibel 0,5 mm²<br>Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel 2,5 mm²<br>Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel mit Aderendhülse 2,5 mm² |
| Drahtabsolierungslänge                               | 9 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| [M] Anzugsdrehmoment                                 | 1 Nm                                                                                                                                                                                                                              |

### Montage

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Normen                           | IEC 73<br>IEC 1000-4 |
| Schutzart (IP)                   | IP2<br>IPxx B        |
| Verschmutzungsgrad               | 3                    |
| Tropentauglichkeit               | 2                    |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 95 % bei 55 °C       |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -35...70 °C          |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...80 °C          |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 1,800 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 6,700 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 9,000 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 47,900 g  |
| VPE 2 Art                     | BB1       |
| VPE 2 Menge                   | 12        |
| VPE 2 Höhe                    | 8,000 cm  |
| VPE 2 Breite                  | 10,000 cm |
| VPE 2 Länge                   | 23,300 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 630,000 g |
| VPE 3 Art                     | S03       |
| VPE 3 Menge                   | 108       |
| VPE 3 Höhe                    | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite                  | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge                   | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht                 | 6,168 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 2 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 0.5 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 2 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0.1 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton                                            | Nein                                                                                     |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                 | Ja                                                                                       |
| SCIP-Nummer                                                                | 474a0055-af30-4dc1-84e3-b73fec311c07                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie                                                         | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                     |
| REACH-Verordnung                                                           | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                               |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 23                                                                                                                                                                                                                                    |
| Circular Economy-Eignung          | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                                                                                     |
| Rücknahme                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung                |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |