

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 Active Vigi iC60 Bloc diff Connecté 2P 40A 30mA Type A SI 230V

A9V6E240

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 Active Vigi iC60
Type de produit ou équipement	Bloc complémentaire de protection active contre les courants résiduels
Nom de l'appareil	Vigi iC60
Description des pôles	2P
In courant assigné d'emploi	40 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50 Hz
Type de protection contre les fuites à la terre	Type A-SI (Super Immunisé)
Normes	EN/CEI 61009-1 EN/CEI 61009-2-1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti9 iC60
Compatibilité produit	Terminal simple
Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation protection différentielle	Instantané
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Courant de choc (onde 8/20)	3 kA
Enregistrement de données électriques	Date et heure Indicateurs de maintenance
Accessoires associés	EcoStruxure Panel Server Advanced EcoStruxure Panel Server Entry EcoStruxure Panel Server Universal
Gestion d'événements	Fuite à la terre Surcharge Surtension Perte de tension Court-circuit

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type de mesure	Tension Courant Puissance active Puissance apparente Énergie Facteur de puissance Température batterie Temps d'utilisation
Précision	Tension: +/- 2 % Courant: +/- 2 % Puissance: +/- 5 % Énergie: +/- 5 %
Réglage du seuil en tension	275 V for +/- 5 V
Indication de tension	Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle 25 A 20000 cycle = 25 A
Raccordement	Borne du type à cage1...10 mm² flexible Borne du type à cage1...10 mm² flexible avec embout Borne du type à cage1...16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils	14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage	2 N.m
Pas de 9 mm	2
Hauteur	91 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	67 mm
Poids du produit	102 g
Pays cible	France

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier) conforming to CEI 60529
Degré de pollution	2
Tropicalisation	Gravité B se conformer à CEI 60364-8-1 pour 28 d
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	11,500 cm
Poids de l'emballage 1	131,000 g

Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	17
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,534 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	65
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles