



Données techniques


NJ211EAT2X

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide


ULTAGE®

VISUEL(S)



NJ211EAT2X

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	55 mm
D - Diamètre Extérieur	100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	21 mm
E - Cote sur rouleaux	90 mm
F - Cote sous Rouleaux	66 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI	70,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	0,689 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	102000000 mN
-------------------------------	--------------

PERFORMANCE PRODUIT

C0 - Capacité Charge Statique	98500000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	12000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	53400 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	37800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	61,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face	65 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI	73 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	92 mm
ra max - Rayon max de raccordement	1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement	1 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = Fr$$

Charge radiale statique équivalente

$$Po = Fr$$

