





RME70-XL

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	70 mm	Alésage
H	215 mm	Hauteur de bride
B ₁	66 mm	Largeur totale du collier de blocage
U	44,5 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	66.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	44.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	2.300 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	5 kg	Poids

Cotes de montage

J	177 mm	Diamètre primitif (trous)
N	18 mm	Trou de fixation
Z	150 mm	Diamètre centrage
	h8	Ajustement diamètre centrage
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	32 mm	Hauteur logement
A ₁	18 mm	Épaisseur de bride
S	6 mm	Largeur du chanfrein
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
ME14	Corps de palier
GE70-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.