

# Scheda dati

Specifiche



Servomotore BMH100 6Nm albero  
liscio IP54 SingleT 16 Sin/Cos no  
freno connettori 90°

BMH1002P06A2A

Prezzo: 1.287,00 EUR

## Presentazione

|                                  |                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Dispositivo                 | BMH                                                                                                        |
| Tipo Prodotto                    | Servo motore                                                                                               |
| Massima velocità meccanica       | 6000 rpm                                                                                                   |
| coppia di stallo continua        | 6,2 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase<br>6,2 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase               |
| coppia di stallo max (picco)     | 18,4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase<br>18,4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase             |
| potenza nominale di uscita       | 1600 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase<br>1600 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase               |
| coppia nominale                  | 3,9 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase<br>3,9 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase               |
| nominal speed                    | 4000 giri/min per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase<br>4000 giri/min per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase |
| compatibilità prodotto           | LXM32,D18N4 a 400...480 V trifase                                                                          |
| Tipo di albero                   | Liscio                                                                                                     |
| Grado di protezione IP           | IP54 Standard                                                                                              |
| Risoluzione del segnale velocità | 32768 punti/giro                                                                                           |
| Freno di stazionamento           | Senza                                                                                                      |
| Supporto Di Montaggio            | Flangia standard internazionale                                                                            |
| Collegamento elettrico           | Connettori a 90° ruotabili                                                                                 |

## Caratteristiche tecniche

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                  | Lexium 32                           |
| Tensione alimentazione nominale [us] | 480 V                               |
| Numero di fasi della rete            | Trifase                             |
| Corrente di stallo continua          | 5,04 A                              |
| Potenza continua                     | 2,36 W                              |
| Irms corrente max                    | 18 A per LXM32,D18N4                |
| Massima corrente permanente          | 18,23 A                             |
| Secondo albero                       | Senza seconda estremità dell'albero |
| Diametro dell'albero                 | 19 mm                               |
| Lunghezza albero                     | 40 mm                               |
| Tipo di encoder                      | Single turn SinCos Hiperface        |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                      |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione flangia                                   | 100 mm                                                                                           |
| Numero di pacchi motore                              | 2                                                                                                |
| Costante coppia                                      | 1,2 Nm/A a 120 °C                                                                                |
| Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.) | 77 V/krpm a 120 °C                                                                               |
| Numero di poli motore                                | 5,0                                                                                              |
| Inerzia del rotore                                   | 6,28 kg.cm²                                                                                      |
| Resistenza statore                                   | 1,51 Ohm a 20 °C                                                                                 |
| Induttanza statore                                   | 7,5 mH a 20 °C                                                                                   |
| Costante tempo dello statore elettrico               | 5 ms a 20 °C                                                                                     |
| Forza radiale max Fr                                 | 990 N a 1000 rpm<br>790 N a 2000 rpm<br>690 N a 3000 rpm<br>620 N a 4000 rpm<br>580 N a 5000 rpm |
| Forza assiale max Fa                                 | 0,2 x Fr                                                                                         |
| Tipo di raffreddamento                               | Convezione naturale                                                                              |
| lunghezza                                            | 160,6 mm                                                                                         |
| Diametro collare di centraggio                       | 95 mm                                                                                            |
| Profondità collare di centraggio                     | 3,5 mm                                                                                           |
| Numero di fori di montaggio                          | 4                                                                                                |
| Diametro dei fori di montaggio                       | 9 mm                                                                                             |
| Diametro del cerchio dei fori di montaggio           | 115 mm                                                                                           |
| Peso Netto                                           | 4,92 kg                                                                                          |
| Riferimento dimensioni                               | BMH1002P                                                                                         |
| Numero di fasi della rete                            | 3                                                                                                |
| Precisione errore [angolare]                         | 4,8 °                                                                                            |
| Temperatura rame caldo                               | 135 °C                                                                                           |
| Temperatura magneti caldo                            | 100 °C                                                                                           |
| Temperatura magneti rt                               | 20 °C                                                                                            |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Numero di unità per confezione 1 | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 22,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 19,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 6,087 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P06        |
| Numero di unità per confezione 2 | 18         |
| Confezione 2: altezza            | 105,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 60,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 80,000 cm  |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Confezione 2: peso | 114,000 kg |
|--------------------|------------|

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >


Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)             | 1775                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni ambientali disponibili           | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                                                                                                                                                             |
| Numero SCIP                                   | A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Senza PVC                                     | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                                          |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |

Disegni dimensionali

Dimensioni servomotore

Esempio con connettori diritti



- a: Alimentazione per freno servomotore
- b: Alimentazione per encoder servomotore
- (1) Estremità albero, slot codificato (opzionale)
- (2) Per vite M6 x 21 mm/M6 x 0.83 in.

Dimensioni in mm

| Connettori diritti |      | Connettori ad angolo ruotabili |      | c (senza freno) | c (con freno) |
|--------------------|------|--------------------------------|------|-----------------|---------------|
| b1                 | b2   | b1                             | b2   |                 |               |
| 39.5               | 25.5 | 39.5                           | 39.5 | 160             | 202           |

Dimensioni in in.


| Connettori diritti |      | Connettori ad angolo ruotabili |      | c (senza freno) | c (con freno) |
|--------------------|------|--------------------------------|------|-----------------|---------------|
| b1                 | b2   | b1                             | b2   |                 |               |
| 1.55               | 1.00 | 1.55                           | 1.55 | 6.29            | 7.95          |

Curve di prestazioni

Tensione di alimentazione trifase 400 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32-D18N4



X Velocità in giri/m

Y Coppia in N m


1 Coppia di picco

2 Coppia continua

Tensione di alimentazione trifase 480 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32-D18N4



X Velocità in giri/m

Y Coppia in N m

1 Coppia di picco

2 Coppia continua