





AR20-D à AR60-D, Régulateur et Régulateur avec clapet de purge AR30-F03-D

Fiche technique

General series information







- Conforme à la norme ISO 8573-1:2010
- Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage
- Débit maximum jusqu'à 20000 l/min (ANR, 0.7 MPa).



Spécifications standards

Taille du corps	30
Fonction de débit inverse	Sans
Taraudage	F (G)
Orifice	03 (3/8)
Options	Sans option de montage
Pression de consigne	0.05 à 0.85 Mpa configuration
Clapet de décharge	Avec clapet de décharge
Sens du débit	de gauche à droite
Bouton	Vers le bas
Unité de pression	Standard (Plaque d'identification et manomètre en unités MPa)
Construction	Relieving type
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-5 °C (hors gel)
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel)
Poids	0.288 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue	ACD-D_FR.pdf
Manuels d'installation	IM_ARx-D_TF2Z352FR.pdf IM_ARx-D_TF2Z352EN.pdf
Operation manuals	OM_AR20-60-D_OMX0055EN-B.pdf