Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: Sunnex

Indirizzo del fornitore: Product, Körkarlsvägen 4, 65346 Karlstad, SE

Identificativo del modello: LUXOR


Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	DLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	24-36VDC		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	NMLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminanza:	Sì		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	No
Parametri del prodotto			
Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	12	Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso utile (ϕuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360º), in un cono ampio (120º) o in un cono stretto (90º)	900 in Cono stretto (90 °)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	4 300
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	12,0	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	96

			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	700	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	107		
	Profondità	64		
Dichiarazione di potenza equivalente[(a)]		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,385 0,390
Parametri per sorgenti luminose direzionali:				
Intensità luminosa di picco (cd)		23 000	Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare	17
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		98	Fattore di sopravvivenza	0,95
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		1,00		

[(a)] '-' : non applicabile;

[(b)] '-' : non applicabile;


100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
339
346
353
360
367
374
381
388
395
402
409
416
423
430
437
444
451
458
465
472
479
486
493
500
507
514
521
528
535
542
549
556
563
570
577
584
591
598
605
612
619
626
633
640
647
654
661
668
675
682
689
696
703
710
717
724
731
738
745

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 10/01/2020

Numero di registrazione EPREL: 1482180

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1482180

Fornitore: Sunnex Equipment AB (Fabbricante)

Sito web: www.sunnex.se

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Product

Sito web: www.sunnex.se

E-mail: torbjorn.andersson@sunnex.se

Telefono: +4654555162

Indirizzo:
Körkarlsvägen 4
65346 Karlstad
Svezia