




Pièce en T

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario
2 zone d'étanchéité



EC 1935/2004

FCM



Application

Version	avec orifice de fuite	
Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord	

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	273,5
Matières en contact avec le fluide	pièce en T: inox (1.4404 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,8 µm / Rz 4 µm
Raccordement capteurs	G 1 Aseptoflex Vario
Raccord process	pièce en T DN15 (19 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN
Étanchéité	joint

Accessoires

Fourniture	Joint torique: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------