

产品参数表

规格



白色发光模块，与用于LED灯泡的
Ø22指示灯头配合 230-240V 弹簧接
线端子

ZBVM15

❗ 停止生产日期 2022年3月31日

❗ 停止服务日期 2023年5月18日

❗ 已退市

主要信息

产品系列	Harmony XB5 Harmony XB4
产品类型	指示灯模块
产品短名	ZBV
每件单独销售数量	5
接线能力	按下, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ 线段箍 符合 IEC 60947-1 按下, $\geq 1 \times 0.34 \text{ mm}^2$ without wire end ferrule 符合 IEC 60947-1
信号类型	恒定
灯源	Universal LED
灯座	内置BA 9s底座
指示灯模块电压	直接
光源颜色	白色
额定电源电压 [Us]	230...240 V 交流 在...上 50/60 Hz

补充信息

CAD 总宽度	35.6 mm
CAD 总高度	14.8 mm
CAD 总深度	9.8 mm
净重	0.005 kg
电源电压范围	195...264 V 交流
电流消耗	19 mA
使用寿命	100000 小时 在25°C、额定电压时
浪涌耐受	1 kV 符合 IEC 61000-4-5
功能块安装	前端安装
设备简介	基本要素

环境

保护处理	TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-40...70 °C
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

符合标准	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 UL 60947-1 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5 UL 1059 UL 486E CSA C22.2 No 60947-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 CSA C22.2 No 158 CSA C22.2 No 65 IACS E10 GB/T 14048.5
产品认证	BV LROS (Lloyds register of shipping) EAC IECEE CB Scheme CCC UL DNV-GL CSA
抗瞬时脉冲能力	2 kV 符合 IEC 61000-4-4
抗电磁域	10 V/m 符合 IEC 61000-4-3
抗静电放电	4 kV 接触(金属部件) 符合 IEC 61000-4-2 8 kV 自由空气中(绝缘部件里) 符合 IEC 61000-4-2
电磁辐射	等级 B 符合 IEC 55011
额定电源电压 [Us]	230...240 V

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.000 cm
Package 1 Width	4.000 cm
Package 1 Length	4.500 cm
Package 1 Weight	9.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	5.700 cm
Package 2 Width	4.200 cm
Package 2 Length	5.200 cm
Package 2 Weight	43.000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	640
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	7.306 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
碳足迹 (kg CO2 eq.)	52
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟RoHS法定范围的产品)
SCIP编号	Dfbb2ec5-eb7a-4ddf-9e47-b08296adc103
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明


Use Again

重新包装和再制造	
循环配置文件	产品使用寿命终期信息
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No


尺寸图

尺寸

带 ZB5AZ009 卡箍



带 ZB4BZ009 卡箍



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative





