



TeSys Deca 接触器附件

LX1D8M7

主要信息

产品系列	TeSys
产品类型	接触器线圈
产品短名	LX1D8
控制回路特性	AC当50/60 Hz
控制回路电压 [Uc]	220 V AC 50/60 Hz
平均电阻	9895 Ω 在...上 20 °C
闭合电路电感	210.72 H
产品适用范围	LC1D150 LC1D115
机械寿命	8 Mcycles
最大操作频率	1200 次/小时当60 °C

补充信息

浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
控制电压限额	线圈释放: 0.3...0.5 Uc 50/60 Hz (当运行温度 <=55 °C) 线圈起动: 0.8...1.15 Uc 50/60 Hz (当运行温度 <=55 °C)
(~50Hz起动)功耗 (VA)	280...350 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C) 280...350 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
(~50Hz吸持)功耗 (VA)	2...18 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C) 2...18 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
热消散	3...4.5 W 在...上 50/60 Hz

环境

运行温度	-5...60 °C
------	------------

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	6.200 cm
包装1：宽度	11.500 cm
包装1：长度	17.000 cm
包装重量	296.000 g
包装2：包装单位类型	S03
包装2：包装单位数量	20

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

包装2：高度	30.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	6.544 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
SCIP编号	33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	无需具体的回收操作
回收	不支持