

A790 - Gant Anti Vibration

Collection: Gants spécialisés

Gamme: Protection des mains

Matériaux: Polyester, Elastique, Caoutchouc Chloroprène

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 10

Emballage extérieur: 100

information produit

Spécialement conçu pour réduire les effets de vibration et d'impact. Excellent confort et dextérité pour utilisateurs d'outils vibrants, marteaux-piqueurs, brise-béton.

Gants spécialisés

La gamme Portwest Pro est une combinaison de gants hautement spécialisés qui ont été conçus pour des tâches très spécifiques. L'utilisation de ces gants dans le cadre d'une tâche appropriée sera plus efficace que n'importe quel autre gant conçu à des fins plus générales.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4142X)

EN 10819 : 2016 + A1:2019 ((TRm = 0.865 TRh = 0.598))



Caractéristiques

- Réduit les vibrations de 40%
- Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
- Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A790 - Gant Anti Vibration

Code Douanier: 6116108091

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/11709-03/E04-01

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/24599-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A790BKRM	Noir	56.0	30.0	40.0	0.1840	0.0672	5036108178704	25036108604092
A790BKRL	Noir	56.0	30.0	40.0	0.1900	0.0672	5036108178698	25036108604085
A790BKRXL	Noir	56.0	30.0	40.0	0.2240	0.0672	5036108178711	25036108604108
A790BKRXL	Noir	56.0	30.0	40.0	0.2420	0.0672	5036108246267	25036108734829