



Pour en savoir plus sur uvex vimox : le premier système de visière universel, scannez le QR-Code ci-contre.

Visière universelle uvex vimox - compatible avec une large gamme de modèles de casques

- Système de visière universel entièrement prémonté avec un écran en polycarbonate
- Visière en polycarbonate avec technologie de traitement uvex supravision excellence
- Traitement anti-buée durable, même après des nettoyages répétés sur la face interne de la visière, excellente résistance à la rayure sur la face externe, facile à nettoyer grâce à l'effet nano clean
- Répond aux exigences de la classe optique la plus élevée
- Protection UV 400
- Système exclusif « click & pull » permettant de détacher facilement la visière du système via un mouvement latéral et de la remettre en place par un simple clic
- Fixation à baïonnette pour une mise en place et un retrait aisés des coquilles anti-bruit
- Visière et coquilles anti-bruit rabattables en position parking permettant une répartition optimale du poids pour un port de longue durée sans que les articulations, le cou ou les épaules ne soient trop sollicités
- Conforme aux normes EN 166 et EN 170, marquée pour les domaines d'utilisation 3 (liquides) et 9 (métaux fondus et solides chauds)
- Écran de remplacement disponible 9921001

Visière uvex vimox	
N° d'article	9920001
Modèle	uvex supravision excellence avec système Click & Pull, fixation à baïonnette
Normes	EN 166, EN 170
Monture	noir W 166 3 9B CE 0196
Écran	PC incolore UV400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans des sachets en polyéthylène
Surconditionnement	carton de 16 pièces
Ecran de remplacement	9921001, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène



« Position parking »

Coquilles anti-bruit compatibles



	uvex K1P fixation à baïonnette	uvex K2P fixation à baïonnette	uvex aXess one
N° d'article	2600216	2600214	2640201
Modèle	fixation à baïonnette	fixation à baïonnette	*système de fixation à baïonnette uvex 2600231
Valeur SNR	28 dB	30 dB	25 dB, amplification possible avec fonction RAL
Valeur H-M-L	H : 34 dB, M : 25 dB, L : 18 dB	H : 35 dB, M : 27 dB, L : 20 dB	H : 27 dB, M : 21 dB, L : 18 dB
Poids	191 g	230 g	309 g, 378 g avec système de fixation
Coloris	noir, gris	noir, jaune	noir, gris
Unité de commande	paire	paire	paire

Testée et compatible avec les casques uvex suivants :

Modèle	Versions
uvex pronamic	B-WR
	B-S-WR
	S-KR
uvex super boss	
uvex airwing	B
	B-WR
	B-S
	B-S-WR
uvex pheos	alpine
	ABS
	B
	B-WR
	B-S-WR

Testée et non-compatible avec les casques uvex suivants :

Modèle	Version
uvex perfixxion	M (52 à 58 cm)
	L (59 à 63 cm)

Testée et compatible avec les casques suivants :

Fabricant	Modèle
3M	H-700
Bullard	C30
	S62
	C33 (Full brim)
Centurion	Vision
Honeywell	Fibre Metal E1 & E2 CAP
	North zone
	North A89 Series
Udyogi	Fusion
MSA	V-Guard Cap
	V-Guard Full Brim
	V-Guard & Afriguard
Rosomz	Biot 7
Schuberth	Baumeister 80
Voss	VisorLight
	INAP Defender

Testée et non-compatible avec les casques suivants :

Fabricant	Modèle
3M	G3001
	5500V
Brendsen safety	BALANCE AC
Centurion	Concept
JSP	Evolite
KASK	Zenith BA AIR PP
	SuperPlasma