

Presentazione

Gamma	Kaedra
Nome prodotto	Kaedra XT
Tipo prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Modello pulsantiera	Contenitore versatile

Caratteristiche tecniche

Installazione centralino	A parete
Passo 9 mm	24
Numero di moduli da 18mm per fila	12
Numero totale di moduli (18 mm)	12
Numero di file orizzontali	1
Classe di isolamento	Doppio isolamento Classe II
Tipo di pannello frontale	Fumé
Corrente nominale [In]	90 A
Tipo di guida	DIN
Entrata cavo	: knock-out
Descrizione opzioni bloccaggio	With key
Materiale contenitore	Housing: polimero autoestinguente
Larghezza	248 mm
Altezza	400 mm
Profondità	125 mm
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)

Ambiente

Norme di riferimento	EN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
Robustezza meccanica	Urti conforme a ISO 179-1 A1
Caratteristiche ambientali	Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013 UV resistente: classe 5 conforme a ISO 4582:2010
Temperatura ambiente	-25...60 °C

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina