

Données techniques


23230EAW33


Roulements à rotule sur rouleaux



ULTAGE®

VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	150 mm
D - Diamètre Extérieur	270 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	96 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure	174,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	236,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	3 mm
Nb de trous de lubrification	3
b - Largeur rainure	13,7 mm
k - Diamètre trou	6 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	23,52 kg

PERFORMANCE PRODUIT



PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	1340000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	1620000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	157000000 mN
e - Coefficient	0.33
Y0 - Coefficient charge statique axiale	1.98
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.03
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	3.02
N ref - Vitesse thermique de référence	9000 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	13200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	164 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	256 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2,5 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

X0	Y0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

