

脱扣单元 TM160G, ComPacT NSX
160/250 断路器, 热磁, 160 A, 3P3D



C163MG160

主要信息

产品系列	ComPacT new generation
产品系列	ComPacT NSX100...250 new generation
产品类型	脱扣单元
脱扣器名称	TM-G
脱扣器类型	热磁式
适用范围	ComPacT NSX160 ComPacT NSX250 ComPacT NSX160 DC
产品应用	发电机保护
极数	3P
保护极说明	3D
脱扣器保护功能	LI
保护类型	L : for 过载保护 (热保护) I : for 短路保护 (磁保护)
Trip unit rating	160 A 在...上 40 °C
额定工作电压 [Ue]	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
电网类型	AC DC
电网频率	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	固定式

补充信息

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	可调
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	固定式
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 s 在...上 1.5 x In
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	固定式
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	440 A
漏电流保护	无漏电保护

环境

符合标准	TM-D
------	------

免责声明：本文档不构成要约，不用于确定使用产品的适用性或兼容性。

电击保护级别	Class II
污染等级	3 符合 IEC 60947-1
IP 保护等级	IP40 conforming to IEC 60529
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-50...85 °C

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	16.000 cm
包装1：宽度	10.000 cm
包装1：长度	12.000 cm
包装重量	490.000 g
包装2：包装单位类型	S03
包装2：包装单位数量	32
包装2：高度	30.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	16.100 kg
包装3：包装单位类型	P12
包装3：包装单位数量	256
包装3：高度	45.000 cm
包装3：宽度	80.000 cm
包装3：长度	120.000 cm
包装3：毛重	140.800 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	101
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
 中国绿色设计产品	支持

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无卤状态	产品中的卤素含量高于限值

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。